

Accesorios MEHA KP WS M-D-SPX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Similar a la ilustración



- Conductor flexible y sólido con aislamiento de PVC, teflón (PTFE) y silicona
- No daña el conductor gracias a la forma especial de la hoja
- Sin empalmes de conductores individuales
- Cuchillas de repuesto fáciles de colocar
- Todos los conectores para una caja
- Barras de guía en las cajas de cuchillas que facilitan la colocación del conductor en la herramienta

Datos generales para pedido

Tipo	MEHA KP WS M-D-SPX
Código	9006970000
Versión	Accesorios, Juego de cuchillas, conductor rígido y flexible con aislamiento PVC, 7mm
GTIN (EAN)	4032248363711
U.E.	1 Pieza

Accesorios MEHA KP WS M-D-SPX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	26 mm	Anchura (pulgadas)	1,024 inch
Altura	11,5 mm	Altura (pulgadas)	0,453 inch
Profundidad	16 mm	Profundidad (pulgadas)	0,63 inch
Peso	13 g	Peso neto	3,68 g

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Herramientas para desaislar

Color	blanco	Diámetro del conductor, máx.	1,3 mm
Diámetro del conductor, mín.	0,3 mm	Longitud de desaislado, máx.	7 mm
Longitud de desaislado, mín.	3 mm	Tipo de cable	conductor rígido y flexible con aislamiento PVC

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC001509
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-91-14
eClass 6.2	21-04-91-14	eClass 7.1	21-04-91-14
eClass 8.1	21-04-91-14	eClass 9.0	21-04-92-37
eClass 9.1	21-04-48-90		

Descargas

Folleto/catálogo [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)