

## DMS 3 LG DMS PRO/ DMS 3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



El diseño ergonómico de los destornilladores dinamométricos de Weidmüller los convierte en herramientas ideales para trabajar con una sola mano. Garantizan un trabajo cómodo en todas las orientaciones de montaje. Además, cuentan con una limitación automática del par de apriete y garantizan una alta precisión de repetición.

### Datos generales para pedido

Tipo	LG DMS PRO/ DMS 3
Código	<a href="#">9007460000</a>
Versión	Herramientas, Cargador de batería
GTIN (EAN)	4008190404970
U.E.	1 Pieza

## DMS 3 LG DMS PRO/ DMS 3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Peso	600 g	Peso neto	602,4 g
------	-------	-----------	---------

### Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

### Datos técnicos

Tiempo de carga	30 min
-----------------	--------

### Atornillador eléctrico

Alojamiento de puntas del atornillador	1/4" DIN 3126 forma E6,3	Cargador -entrada	AC 220-240V~50-60Hz 30W
Cargador -salida	DC 2.8...6V; 4.8A / 30W max.	Par de apriete de acoplamiento máx.	3 Nm
Peso	600 g	Peso - cargador	600 g
Tensión de la batería	3,6 V	Tensión nominal	3,6 V
Tiempo de carga	30 min	Velocidad ralentizada	200 u. 600 min <sup>-1</sup>

### Clasificaciones

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC001395
ETIM 5.0	EC001395	ETIM 6.0	EC000359
UNSPSC	26-11-17-04	eClass 5.1	27-05-06-04
eClass 6.2	27-05-06-04	eClass 7.1	27-05-06-04
eClass 8.1	27-05-06-04	eClass 9.1	21-05-92-01

### Homologaciones en línea

ROHS	Conformidad
------	-------------

### Descargas

Folleto/catálogo	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
------------------	--------------------------------------