

Destornillador SDIS 1.2X6.5X150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Imagen de producto



Similar a la ilustración

Destornillador para tornillos de cabeza ranurada, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, accionamiento según DIN 5264, ISO 2380/1, mango blando SoftFinish

Datos generales para pedido

Tipo	SDIS 1.2X6.5X150
Código	9008420000
Versión	Destornillador, Anchura de caña (B): 6.5 mm, Longitud de caña: 150 mm, Solidez de caña (A): 1.2 mm
GTIN (EAN)	4032248056385
U.E.	1 Pieza

Destornillador SDIS 1.2X6.5X150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	270 mm	Anchura (pulgadas)	10,63 inch
Peso	112 g	Peso neto	104,1 g
Diámetro	36 mm		

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Destornilladores y llaves

Anchura de caña (B)	6,5 mm	Forma	Ranura
Longitud de caña	150 mm	Solidez de caña (A)	1,2 mm
Tipo de cuchilla	B		

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC000174
ETIM 5.0	EC000174	ETIM 6.0	EC000158
UNSPSC	27-11-17-01	eClass 5.1	21-04-04-01
eClass 6.2	21-04-04-01	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9.0	21-04-04-07
eClass 9.1	21-04-04-07		

Homologaciones en línea

Homologaciones



Descargas

Folleto/catálogo	CAT 6 TOOLS 15/16 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN
Homologación/certificado/documento de conformidad	Manufacturer's Declaration - Screwdrivers Declaration of the Manufacturer