

Destornillador SDIK PH2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Destornillador para tornillos de cabeza ranurada en cruz con aislamiento VDE, tipo Phillips, SDIK PH DIN 7438, ISO 8764/2-PH, fuerza de accionamiento conforme a ISO 8764-PH, empuñadura SoftFinish

Datos generales para pedido

Tipo	SDIK PH2
Código	9008580000
Versión	Destornillador, Longitud de caña: 100 mm
GTIN (EAN)	4032248056576
U.E.	1 Pieza

Destornillador SDIK PH2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	220 mm	Anchura (pulgadas)	8,661 inch
Peso	104 g	Peso neto	97 g
Diámetro	36 mm		

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Destornilladores y llaves

Forma	Philips	Longitud de caña	100 mm
Tamaño	2		

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC000174
ETIM 5.0	EC000174	ETIM 6.0	EC000144
UNSPSC	27-11-17-01	eClass 5.1	21-04-04-01
eClass 6.2	21-04-04-01	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9.0	21-04-04-06
eClass 9.1	21-04-04-06		

Homologaciones en línea

Homologaciones



Descargas

Folleto/catálogo [CAT 4.3 ELECTR 15/16 EN](#)
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
[CAT 5 ENCL 17/18 EN](#)

Homologación/certificado/documento de conformidad [Manufacturer's Declaration - Screwdrivers](#)