

## TH-S 9-40

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Llave Allen elaborada en acero templado al cromo-vanadio en toda su extensión, según DIN ISO 2636 L (DIN 911), superficie refinada de alta calidad.

### Datos generales para pedido

Tipo	TH-S 9-40
Código	<a href="#">9008880000</a>
Versión	llave de pipa, TR 9/10/15/20/25/27/30/40
GTIN (EAN)	4032248266630
U.E.	1 Pieza

## TH-S 9-40

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Anchura	120 mm	Anchura (pulgadas)	4,724 inch
Peso	208 g	Peso neto	207 g

### Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

### Destornilladores y llaves

Forma	Torx	Número	8
Tamaño	TR		
	9/10/15/20/25/27/30/40		

### Clasificaciones

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC001395
ETIM 5.0	EC001395	ETIM 6.0	EC002210
UNSPSC	27-11-17-01	eClass 5.1	21-04-04-01
eClass 6.2	21-04-04-01	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9.0	21-04-50-03
eClass 9.1	21-04-50-15		

### Homologaciones en línea

Homologaciones



### Descargas

Datos de ingeniería	<a href="#">WSCAD</a>
Folleto/catálogo	<a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a> <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a> <a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a>