

Destornillador SDIK PZ1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Destornillador para tornillos de estrella con aislamiento VDE, tipo Pozidriv, SDIK PZ DIN 7438, ISO 8764/2-PZ, accionamiento según ISO 8764-PZ, mango blando SoftFinish

Datos generales para pedido

Tipo	SDIK PZ1
Código	9008900000
Versión	Destornillador, Longitud de caña: 80 mm
GTIN (EAN)	4032248266685
U.E.	1 Pieza

Destornillador SDIK PZ1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	191 mm	Anchura (pulgadas)	7,52 inch
Peso	54 g	Peso neto	64 g
Diámetro	30 mm		

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Destornilladores y llaves

Forma	Pozidrive	Longitud de caña	80 mm
Tamaño	1		

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC000174
ETIM 5.0	EC000174	ETIM 6.0	EC000144
UNSPSC	27-11-17-01	eClass 5.1	21-04-04-01
eClass 6.2	21-04-04-01	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9.0	21-04-04-06
eClass 9.1	21-04-04-06		

Homologaciones en línea

Homologaciones



Descargas

Folleto/catálogo [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
[CAT 5 ENCL 17/18 EN](#)

Homologación/certificado/documento de conformidad [Manufacturer's Declaration - Screwdrivers](#)