

Destornillador SD TH15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Destornillador Torx® TH con agujero en la punta de la caña (Tamper Resistant), SD TH para atornillar tornillos de seguridad Torx® y Torx® -TH (perfil vástago medio), punta de cromo superior, mango blando SoftFinish

Datos generales para pedido

Tipo	SD TH15
Código	9009170000
Versión	Destornillador, Longitud de caña: 80 mm
GTIN (EAN)	4032248267149
U.E.	1 Pieza

Destornillador SD TH15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	191 mm	Anchura (pulgadas)	7,52 inch
Peso	56 g	Peso neto	59 g
Diámetro	30 mm		

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Destornilladores y llaves

Anchura de caña (B)	4 mm	Forma	Torx
Longitud de caña	80 mm	Tamaño	T15

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC000801
ETIM 5.0	EC000801	ETIM 6.0	EC000801
UNSPSC	27-11-17-01	eClass 5.1	21-04-04-01
eClass 6.2	21-04-04-01	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9.0	21-04-04-13
eClass 9.1	21-04-04-13		

Homologaciones en línea

Homologaciones



Descargas

Folleto/catálogo [CAT 3 HDC 17/18 EN](#)
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
[CAT 5 ENCL 17/18 EN](#)