

## Herramienta para prensar PZ 6/5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



### Herramientas para prensar terminales tubulares con y sin aislamiento

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo

#### Datos generales para pedido

|            |   |
|------------|---|
| Tipo       | PZ 6/5  |
| Código     | <a href="#">9011460000</a>  |
| Versión    | Herramienta para prensar, Herramienta para prensar terminales tubulares, 0.25mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Crimpado con perfil trapezoidal |
| GTIN (EAN) | 4008190165352   |
| U.E.       | 1 Pieza   |

## Herramienta para prensar PZ 6/5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

|         |        |                    |            |
|---------|--------|--------------------|------------|
| Anchura | 200 mm | Anchura (pulgadas) | 7,874 inch |
| Peso    | 423 g  | Peso neto          | 459 g      |

### Conformidad medioambiental del producto

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

### Datos técnicos

|         |   |
|---------|---|
| Versión | mecánico, sin contactos<br>recambiables |
|---------|---|

### Datos de herramienta para prensar

|                                    |                      |                            |                                    |
|------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Perfil de prensado 1, min.         | 0,25 mm <sup>2</sup> | Tipo de prensado /perfil   | Crimpado con perfil<br>trapezoidal |
| Sección del terminal tubular, min. | 0,25 mm <sup>2</sup> | Perfil de prensado 1, max. | 0,5 mm <sup>2</sup>                |
| Sección del terminal tubular, max. | 6 mm <sup>2</sup>    | Perfil de prensado 2, min. | 0,75 mm <sup>2</sup>               |
| Perfil de prensado 2, max.         | 1,5 mm <sup>2</sup>  | Perfil de prensado 3, min. | 2,5 mm <sup>2</sup>                |
| Perfil de prensado 4, mín.         | 4 mm <sup>2</sup>    | Perfil de prensado 5       | 6 mm <sup>2</sup>                  |

### Descripción de contacto

|                        |   |                        |                      |
|------------------------|---|------------------------|----------------------|
| Tipo de contactos      | Terminales tubulares con y<br>sin aislamiento de plástico | Zona de prensado, min. | 0,25 mm <sup>2</sup> |
| Zona de prensado, max. | 6 mm <sup>2</sup>   |                        |                      |

### Clasificaciones

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000005    | ETIM 4.0   | EC000005    |
| ETIM 5.0   | EC000168    | ETIM 6.0   | EC000168    |
| UNSPSC     | 31-16-31-02 | eClass 5.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 6.2 | 21-04-38-11 | eClass 7.1 | 21-04-38-10 |
| eClass 8.1 | 21-04-38-10 | eClass 9.0 | 21-04-38-11 |
| eClass 9.1 | 21-04-38-11 |            |             |

### Homologaciones en línea

Homologaciones



### Descargas

|                     |   |
|---------------------|---|
| Datos de ingeniería | <a href="#">WSCAD</a>   |
| Folleto/catálogo    | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a><br><a href="#">CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN</a> |

**Hoja técnica**

**Herramienta para prensar  
PZ 6/5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dibujos**

