

Herramienta para prensar HTF SUB-D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Herramienta para prensar contactos SUB-D

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo
- con tope para un posicionamiento exacto de los contactos

Datos generales para pedido

Tipo	HTF SUB-D
Código	9013260000
Versión	Herramienta para prensar, Herramienta para prensar contactos, 28AWG, 20AWG, FoderBcrimp
GTIN (EAN)	4008190056896
U.E.	1 Pieza

Herramienta para prensar HTF SUB-D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	200 mm	Anchura (pulgadas)	7,874 inch
Peso	438 g	Peso neto	440,98 g

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Datos técnicos

Versión	mecánico, sin contactos recambiables
---------	---

Datos de herramienta para prensar

Perfil de prensado 1, min.	28 AWG	Tipo de prensado /perfil	FoderBcrimp
Perfil de prensado 1, max.	24 AWG	Perfil de prensado 2, min.	22 AWG
Perfil de prensado 2, max.	20 AWG		

Descripción de contacto

Tipo de contactos	SUB-D	Zona de prensado, min.	28 AWG
Zona de prensado, max.	20 AWG		

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000168	ETIM 4.0	EC000168
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

Homologaciones en línea

Homologaciones



Descargas

Folleto/catálogo	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
------------------	--------------------------------------

Herramienta para prensar HTF SUB-D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dibujos

