Herramienta para prensar HTF RSV 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Herramientas para prensar contactos Weidmüller RSV y DSTV-HD

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo
- con tope para un posicionamiento exacto de los contactos

Datos generales para pedido

Tipo	HTF RSV 12
Código	9013550000
Versión	Herramienta para prensar, Herramienta para prensar contactos, 14AWG, 12AWG, FoderBcrimp
GTIN (EAN)	4008190002046
U.E.	1 Pieza

Hoja técnica

Herramienta para prensar HTF RSV 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	205 mm	Anchura (pulgadas)	8,071 inch
Peso	445 g	Peso neto	449,98 g

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Datos técnicos

Versión	mecánico, sin contactos recambiables

Datos de herramienta para prensar

Perfil de prensado 1, min.	14 AWG	Tipo de prensado /perfil	FoderBcrimp
Perfil de prensado 2, min.	12 AWG		

Descripción de contacto

Tipo de contactos	RSV y DSTV-HD	Zona de prensado, min.	14 AWG
Zona de prensado, max.	12 AWG		

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC001396	ETIM 4.0	EC001396
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	27-11-27-20	eClass 5.1	21-05-08-01
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

Homologaciones en línea

Homologaciones

Descargas

Datos de ingeniería	WSCAD
Folleto/catálogo	CAT 6 TOOLS 15/16 EN CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN
Homologación/certificado/documento de conformidad	Declaration of the Manufacturer

Herramienta para prensar
HTF RSV 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

