

Herramienta para prensar HTF DFF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Herramientas para prensar contactos Weidmüller DFF y ZRV

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo
- Con tope para un posicionamiento exacto de los contactos

Datos generales para pedido

| | |
|------------|--|
| Tipo | HTF DFF |
| Código | 9014140000 |
| Versión | Herramienta para prensar, Herramienta para prensar contactos, 0.22mm ² , 2.5mm ² , FoderBcrimp |
| GTIN (EAN) | 4008190297305 |
| U.E. | 1 Pieza |

Herramienta para prensar HTF DFF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

| | | | |
|---------|--------|--------------------|------------|
| Anchura | 205 mm | Anchura (pulgadas) | 8,071 inch |
| Peso | 445 g | Peso neto | 442 g |

Conformidad medioambiental del producto

| | |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

Datos técnicos

| | |
|---------|---|
| Versión | mecánico, sin contactos recambiables |
|---------|---|

Datos de herramienta para prensar

| | | | |
|------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| Perfil de prensado 1, min. | 0,22 mm ² | Tipo de prensado /perfil | FoderBcrimp |
| Sección del terminal tubular, min. | 0,22 mm ² | Perfil de prensado 1, max. | 0,35 mm ² |
| Sección del terminal tubular, max. | 2,5 mm ² | Perfil de prensado 2, min. | 0,5 mm ² |
| Perfil de prensado 2, max. | 1 mm ² | Perfil de prensado 3, min. | 1,5 mm ² |
| Perfil de prensado 3, max. | 2,5 mm ² | | |

Descripción de contacto

| | | | |
|------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| Tipo de contactos | Weidmüller DFF | Zona de prensado, min. | 0,22 mm ² |
| Zona de prensado, max. | 2,5 mm ² | | |

Clasificaciones

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC001396 | ETIM 4.0 | EC001396 |
| ETIM 5.0 | EC000168 | ETIM 6.0 | EC000168 |
| UNSPSC | 27-11-27-20 | eClass 5.1 | 21-05-08-01 |
| eClass 6.2 | 21-04-38-11 | eClass 7.1 | 21-04-38-11 |
| eClass 8.1 | 21-04-38-11 | eClass 9.0 | 21-04-38-11 |
| eClass 9.1 | 21-04-38-11 | | |

Homologaciones en línea

Homologaciones



Descargas

| | |
|---|---|
| Folleto/catálogo | CAT 6 TOOLS 15/16 EN CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN |
| Homologación/certificado/documento de conformidad | Declaration of the Manufacturer |

Hoja técnica

**Herramienta para prensar
HTF DFF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

