

FLECAFIX 11/24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Destornilladores y llaves para fijar y aflojar prensaestopas y accesorios con anchos de llave de 11-36.

- Posibilidad de atornillar series de prensaestopas
- Sin deformaciones del prensaestopas
- SW 11 hasta SW 36
- Regulación sencilla de la anchura de la llave
- Función de trinquete: No es necesario retirar la herramienta durante un ciclo de trabajo
- Fácil manejo de la herramienta con una sola mano

Datos generales para pedido

Tipo	FLECAFIX 11/24
Código	9015900000
Versión	Herramientas, Herramienta para roscar prensaestopas
GTIN (EAN)	4032248309573
U.E.	1 Pieza

FLECAFIX 11/24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	190 mm	Anchura (pulgadas)	7,48 inch
Altura	60 mm	Altura (pulgadas)	2,362 inch
Profundidad	30 mm	Profundidad (pulgadas)	1,181 inch
Peso	190 g	Peso neto	172,9 g

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Destornilladores y llaves

Tamaño 11 - 24 mm

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC001395
ETIM 5.0	EC001395	ETIM 6.0	EC000149
UNSPSC	27-11-17-02	eClass 5.1	21-04-01-90
eClass 6.2	21-04-01-90	eClass 7.1	21-04-01-90
eClass 8.1	21-04-01-90	eClass 9.0	21-04-50-03
eClass 9.1	21-01-90-90		

Homologaciones en línea

Homologaciones



Descargas

Folleto/catálogo [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
[CAT 5 ENCL 17/18 EN](#)

FLECAFIX 11/24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dibujos

Ejemplo de uso

