

Herramientas AM 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Pelamangueras para cables con aislamiento de PVC

Datos generales para pedido

Tipo	AM 12
Código	9030060000
Versión	Herramientas, Pelamangueras, Cable de datos UTP y STP
GTIN (EAN)	4008190337827
U.E.	1 Pieza

Herramientas AM 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	97 mm	Anchura (pulgadas)	3,819 inch
Altura	46 mm	Altura (pulgadas)	1,811 inch
Profundidad	10 mm	Profundidad (pulgadas)	0,394 inch
Peso	36 g	Peso neto	32,42 g

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Herramientas para desaislar

Cable de cobre - flexible, máx.	4 mm ²	Diámetro del conductor, máx.	12,5 mm
Diámetro del conductor, mín.	0,5 mm	Profundidad de corte	ajustable
Tipo de cable	Cable de datos UTP y STP	UTP y diámetro máx. de cable de datos STP	8 mm

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000163	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC000163
UNSPSC	27-11-15-03	eClass 5.1	21-04-06-02
eClass 6.2	21-04-06-02	eClass 7.1	21-04-91-03
eClass 8.1	21-04-91-03	eClass 9.0	21-04-90-90
eClass 9.1	21-04-37-06		

Homologaciones en línea

Homologaciones



Descargas

Folleto/catálogo [CAT 9 IETH 18/19 EN](#)
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
[CAT 8 SAI 15/16 EN](#)

Hoja técnica

**Herramientas
AM 12**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

Ejemplo de uso



Ejemplo de uso



Ejemplo de uso

