

Accesorios MEHA OB/UN 6² SPX 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- Herramientas para desaislar con auto-ajuste automático
- Para cables flexibles y rígidos
- Perfecta para ingeniería mecánica e instalaciones, ingeniería y tráfico ferroviarios, energía eólica, tecnología robótica, protección contra explosiones, así como el sector marítimo, offshore y construcción naval
- Longitud de desaislado ajustable por tope
- Apertura automática de las mordazas de apriete después del desaislado
- Los conductores individuales no se abren
- Ajustable a diferentes grosores de conductor
- Cables de doble aislamiento en dos pasos sin ajuste especial
- Unidad de corte fija y autoajustable
- Vida útil prolongada
- Diseño ergonómico optimizado

Datos generales para pedido

Tipo	MEHA OB/UN 6 ² SPX 3
Código	9054030000
Versión	Accesorios, Portacuchillas, 6mm ²
GTIN (EAN)	4008190020156
U.E.	1 Pieza

Accesorios MEHA OB/UN 6² SPX 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	44,5 mm	Anchura (pulgadas)	1,752 inch
Altura	23 mm	Altura (pulgadas)	0,906 inch
Profundidad	11,2 mm	Profundidad (pulgadas)	0,441 inch
Peso neto	5,98 g		

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Herramientas para desaislar

Color	negro	Sección de conexión del conductor, max.	6 mm ²
Sección de conexión del conductor, min. 0,08 mm ²			

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC001509
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-91-14
eClass 6.2	21-04-91-14	eClass 7.1	21-04-91-14
eClass 8.1	21-04-91-14	eClass 9.0	21-04-92-37
eClass 9.1	21-04-48-90		

Homologaciones en línea

Homologaciones

