

## Accesorios MEHA OB/UN 16<sup>2</sup> SPX 3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



- Herramientas para desaislar con auto-ajuste automático
- Para cables flexibles y rígidos
- Perfecta para ingeniería mecánica e instalaciones, ingeniería y tráfico ferroviarios, energía eólica, tecnología robótica, protección contra explosiones, así como el sector marítimo, offshore y construcción naval
- Longitud de desaislado ajustable por tope
- Apertura automática de las mordazas de apriete después del desaislado
- Los conductores individuales no se abren
- Ajustable a diferentes grosores de conductor
- Cables de doble aislamiento en dos pasos sin ajuste especial
- Unidad de corte fija y autoajustable
- Vida útil prolongada
- Diseño ergonómico optimizado

### Datos generales para pedido

Tipo	MEHA OB/UN 16 <sup>2</sup> SPX 3
Código	<a href="#">9054080000</a>
Versión	Accesorios, Portacuchillas, 16mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4008190022150
U.E.	1 Pieza

## Accesorios MEHA OB/UN 16<sup>2</sup> SPX 3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Anchura	30 mm	Anchura (pulgadas)	1,181 inch
Altura	23 mm	Altura (pulgadas)	0,906 inch
Profundidad	11,2 mm	Profundidad (pulgadas)	0,441 inch
Peso neto	6,98 g		

### Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Herramientas para desaislar

Color	blanco	Sección de conexión del conductor, max.	16 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión del conductor, min. 6 mm <sup>2</sup>			

### Clasificaciones

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC001509
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-91-14
eClass 6.2	21-04-91-14	eClass 7.1	21-04-91-14
eClass 8.1	21-04-91-14	eClass 9.0	21-04-92-37
eClass 9.1	21-04-48-90		

### Homologaciones en línea

Homologaciones

