

## Herramientas para cortar KT 45 R

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Herramientas de corte en la versión con trinquete.  
Apropiadas para cortar sin deformar conductores de  
cobre y aluminio. Esfuerzo manual reducido gracias a  
la óptima transmisión de palanca y al accionamiento  
excéntrico perfeccionado.

### Datos generales para pedido

Tipo	KT 45 R
Código	<a href="#">9202040000</a>
Versión	Herramientas para cortar ,Cuchilla circular
GTIN (EAN)	4032248482160
U.E.	1 Pieza

## Herramientas para cortar KT 45 R

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Anchura	290 mm	Anchura (pulgadas)	11,417 inch
Altura	85 mm	Altura (pulgadas)	3,346 inch
Profundidad	40 mm	Profundidad (pulgadas)	1,575 inch
Peso	740 g	Peso neto	985,1 g

### Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Datos técnicos

Versión mecánico una mano

### Herramientas de corte

Cable de aluminio semirrígido, máx. (kcmil)	800 kcmil	Cable de aluminio semirrígido, máx. (mm <sup>2</sup> )	400 mm <sup>2</sup>
Cable de aluminio semirrígido, máx. Ø	45 mm	Cable de cobre - flexible, máx.	400 mm <sup>2</sup>
Cable de cobre - flexible, máx. (kcmil)	800 kcmil	Cable de cobre - semirrígido, máx.	300 mm <sup>2</sup>
Cable de cobre - semirrígido, máx. (kcmil)	600 kcmil	Cable de cobre, diámetro máx.	45 mm
Cable de datos, telefónico y de control, Ø máx.	45 mm	Cable de sección sectorial de aluminio	4 x 70 SE
Cable de sección sectorial de cobre	3 x 70 SM		

### Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000142	ETIM 6.0	EC000142
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	21-04-38-90	eClass 7.1	21-04-90-11
eClass 8.1	21-04-90-11	eClass 9.0	21-04-47-01
eClass 9.1	21-04-37-06		

### Homologaciones en línea

Homologaciones






### Descargas

Datos de ingeniería [STEP](#)  
 Folleto/catálogo [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

**Hoja técnica****Herramientas para cortar  
KT 45 R**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dibujos****Ejemplo de uso**

-  Cu + Al: max. 45 mm
-  Cu: max. 300 mm<sup>2</sup>  
Al: max. 400 mm<sup>2</sup>
-  Cu: max. 400 mm<sup>2</sup>

