

Herramientas para cortar KT 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Herramientas de corte en la versión con trinquete.
Apropiadas para cortar sin deformar conductores de
cobre y aluminio. Esfuerzo manual reducido gracias a
la óptima transmisión de palanca y al accionamiento
excéntrico perfeccionado.

Datos generales para pedido

Tipo	KT 80
Código	9202080000
Versión	Herramientas para cortar ,Cuchilla circular
GTIN (EAN)	4032248482313
U.E.	1 Pieza

Herramientas para cortar KT 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	675 mm	Anchura (pulgadas)	26,575 inch
Altura	175 mm	Altura (pulgadas)	6,89 inch
Profundidad	55 mm	Profundidad (pulgadas)	2,165 inch
Peso	3.240 g	Peso neto	3.500 g

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Datos técnicos

Versión mecánico una mano

Herramientas de corte

Cable de aluminio semirrígido, máx. (kcmil)	2.000 kcmil	Cable de aluminio semirrígido, máx. (mm ²)	1.000 mm ²
Cable de cobre - flexible, máx.	630 mm ²	Cable de cobre - flexible, máx. (kcmil)	1.260 kcmil
Cable de cobre - semirrígido, máx.	630 mm ²	Cable de cobre - semirrígido, máx. (kcmil)	1.260 kcmil
Cable de cobre, diámetro máx.	80 mm	Cable de datos, telefónico y de control, Ø máx.	80 mm
Cable de sección sectorial de aluminio	4 x 240 SE	Cable de sección sectorial de cobre	3 x 240 SM

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000142	ETIM 6.0	EC000142
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	21-04-38-90	eClass 7.1	21-04-90-11
eClass 8.1	21-04-90-11	eClass 9.0	21-04-47-01
eClass 9.1	21-04-90-11		

Homologaciones en línea

Homologaciones



Descargas

Folleto/catálogo [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

**Herramientas para cortar
KT 80**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos**Ejemplo de uso**

-  Cu + Al: max. 80 mm
-  Cu: max. 630 mm²
Al: max. 1000 mm²
-  Cu: max. 630 mm²

