


## ERME MULTI-STRIPAX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



- para conductores flexibles y rígidos con materiales especiales de aislamiento
- Alta calidad de desaislado para aplicaciones industriales (según los requisitos aeronáuticos)
- Las cuchillas especiales permiten el desaislado de aislantes y estructuras especiales
- Longitud de desaislado ajustable por tope
- Alta flexibilidad gracias a cuchillas de desaislado intercambiables
- Alta exactitud de repetición en el desaislado
- Sin dañar los conductores
- Alta estabilidad para una larga vida útil y alta fiabilidad
- Función de corte integrada

### Datos generales para pedido

Tipo	ERME MULTI-STRIPAX
Código	<a href="#">9203070000</a>
Versión	Cuchilla de repuesto
GTIN (EAN)	4032248538096
U.E.	1 Pieza

## ERME MULTI-STRIPAX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Anchura	250 mm	Anchura (pulgadas)	9,842 inch
Altura	85 mm	Altura (pulgadas)	3,346 inch
Peso	250 g	Peso neto	11 g

### Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Herramientas para desaislar

Rango de corte máx. conductor flexible	6 mm <sup>2</sup>	Rango de corte máx. conductor plano	10,2 mm x 4 mm
Rango de corte máx. conductor rígido	2,5 mm <sup>2</sup>		

### Clasificaciones

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC001509
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-91-14
eClass 6.2	21-04-91-14	eClass 7.1	21-04-91-14
eClass 8.1	21-04-91-14	eClass 9.0	21-04-92-37
eClass 9.1	21-04-48-90		

### Descargas

Folleto/catálogo [CAT 9 IETH 18/19 EN](#)  
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)  
[CAT 8 SAI 15/16 EN](#)