

Herramientas de prueba LAN USB TESTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Los comprobadores de continuidad, provistos de una caja totalmente aislada de plástico irrompible y resistente a los impactos, resultan ideales para su uso diario, incluso en condiciones desfavorables. La lámpara integrada facilita la identificación de los cables defectuosos de una manera rápida y segura. Los resultados de la prueba de continuidad pueden indicarse tanto de modo visual como de modo acústico.

Datos generales para pedido

| | |
|------------|--|
| Tipo | LAN USB TESTER |
| Código | 9205400000 |
| Versión | Comprobador de paso para cables de datos |
| GTIN (EAN) | 4032248732128 |
| U.E. | 1 Pieza |

Herramientas de prueba LAN USB TESTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-------------|--------|------------------------|------------|
| Anchura | 135 mm | Anchura (pulgadas) | 5,315 inch |
| Altura | 27 mm | Altura (pulgadas) | 1,063 inch |
| Profundidad | 65 mm | Profundidad (pulgadas) | 2,559 inch |
| Peso | 174 g | Peso neto | 355 g |

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Aparatos de medición y de prueba

| | | | |
|--------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Alimentación | Batería monobloc de 9V | Dimensiones Remotebox | 65 x 28 x 27 mm |
| Indicación | LED | Longitud de cable a testear, máx. | 1.000 m |
| Peso Remotebox | 30 g | Tipo de conexión | RJ45, USB A, USB B |
| Tipo de protección | IP44 | revisado y aprobado según.... | EN/ IEC 61010 |

Clasificaciones

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000495 | ETIM 4.0 | EC000069 |
| ETIM 5.0 | EC000069 | ETIM 6.0 | EC002080 |
| UNSPSC | 41-11-36-37 | eClass 5.1 | 27-20-11-06 |
| eClass 6.2 | 27-20-03-01 | eClass 7.1 | 27-20-03-01 |
| eClass 8.1 | 27-20-03-01 | eClass 9.0 | 27-20-11-08 |
| eClass 9.1 | 27-20-03-90 | | |

Homologaciones en línea

ROHS Conformidad

Descargas

Folleto/catálogo [CAT 9 IETH 18/19 EN](#)
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

**Herramientas de prueba
LAN USB TESTER**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

Ejemplo de uso

