

Herramientas de prueba MG KIT CA 600

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Los multímetros pueden medir múltiples variables. Cada instrumento puede medir de manera estándar la tensión, la resistencia y la continuidad y, además, comprobar los diodos.

Por otra parte, los diferentes multímetros pueden medir también otras variables, como la corriente, la frecuencia, la capacidad y la temperatura. La ventaja de los multímetros digitales consiste en su indicación inequívoca, fácil de leer. Gracias a estos aparatos, los errores por una conversión equivocada o fallos de lectura son cosa del pasado.

Datos generales para pedido

Tipo	MG KIT CA 600
Código	9427460000
Versión	Multímetro
GTIN (EAN)	4032248406197
U.E.	1 Pieza

Herramientas de prueba MG KIT CA 600

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	178 mm	Anchura (pulgadas)	7,008 inch
Altura	33 mm	Altura (pulgadas)	1,299 inch
Profundidad	70 mm	Profundidad (pulgadas)	2,756 inch
Peso	910 g	Peso neto	1.522,78 g

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Datos técnicos

Versión Multímetro + pinzas
amperimétricas

Aparatos de medición y de prueba

Gama de medida de la resistencia, max.	2.000 MΩ	Gama de medida de la resistencia, min.	0,2 MΩ
Grado de apertura de pinza medición de corriente	30 mm	Rango de tensión/AC	0,2 - 600 V
Rango de tensión/DC	0.2 - 600 V	Temperatura de trabajo, max.	50 °C
Temperatura de trabajo, min.	0 °C	Valor amperímetro máx.	600 A
Valor de capacidad, mín.	20 µF	Valor temperatura, max.	750 °C
Valor temperatura, min.	-20 °C	Zona de frecuencia, max.	40 kHz
Zona de frecuencia, min.	10 kHz		

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000069	ETIM 4.0	EC000069
ETIM 5.0	EC000069	ETIM 6.0	EC000069
eClass 5.1	27-20-03-01	eClass 6.2	27-20-03-01
eClass 7.1	27-20-03-01	eClass 8.1	27-20-03-01
eClass 9.0	27-20-03-01	eClass 9.1	27-20-03-08

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

Descargas

Folleto/catálogo [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

**Herramientas de prueba
MG KIT CA 600**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

