

Herramientas de prueba THERMOMETER 610 LC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



El termómetro de infrarrojo 610 LC permite un calibrado exacto de la temperatura superficial de una manera rápida y segura sin ningún tipo de contacto.

- Temperatura medible de -20 °C hasta +260 °C sin contacto
- Resolución: 1 °C
- Frecuencia de medición: 2,5 veces por segundo
- Señalización de punto de medición por láser
- Pantalla de visualización de fondo
- Incluye indicador de estado de batería
- Desconexión automática
- Incluye bolsa protectora

Datos generales para pedido

Tipo	THERMOMETER 610 LC
Código	9427520000
Versión	Termómetro infrarrojo
GTIN (EAN)	4032248407033
U.E.	1 Pieza

Herramientas de prueba THERMOMETER 610 LC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	170 mm	Anchura (pulgadas)	6,693 inch
Altura	44 mm	Altura (pulgadas)	1,732 inch
Profundidad	40 mm	Profundidad (pulgadas)	1,575 inch
Peso	160 g	Peso neto	301 g

Aparatos de medición y de prueba

Indicación	digital	Temperatura de trabajo, max.	50 °C
Temperatura de trabajo, min.	0 °C	Tipo de batería	Batería 1,5 V Tipo AAA
Valor temperatura, max.	260 °C	Valor temperatura, min.	-20 °C

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000601	ETIM 4.0	EC000601
ETIM 5.0	EC000601	ETIM 6.0	EC000601
UNSPSC	41-11-36-37	eClass 5.1	27-20-02-90
eClass 6.2	27-20-02-90	eClass 7.1	27-20-02-90
eClass 8.1	27-20-02-90	eClass 9.0	27-20-11-20
eClass 9.1	27-20-02-90		

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

**Herramientas de prueba
THERMOMETER 610 LC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

Ejemplo de uso

