

Klippon POK (caja de poliéster vacía) POK MOPL 1222

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Placas de montaje para cajas Klippon® POK

Placas de montaje fabricadas con chapa de acero de 2 mm, para el montaje longitudinal y transversal de carriles DIN o para el montaje directo de componentes.

Datos generales para pedido

Tipo	POK MOPL 1222
Código	9510600000
Versión	Klippon POK (caja de poliéster vacía), Placa de montaje, Altura: 107 mm, Anchura: 207 mm, Profundidad: 1.5 mm, Material: Chapa de acero, cincada, otros, plata
GTIN (EAN)	4008190498238
U.E.	1 Pieza

**Klippon POK (caja de poliéster vacía)
POK MOPL 1222**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Anchura	207 mm	Anchura (pulgadas)	8,15 inch
Altura	107 mm	Altura (pulgadas)	4,213 inch
Profundidad	1,5 mm	Profundidad (pulgadas)	0,059 inch
Medida de fijación, anchura	193 mm	Medida de fijación, altura	52 mm
Peso neto	237 g		

Datos generales

Espesor del material	1,5 mm	Material	Chapa de acero, cincada
Superficie	otros		

Datos generales Accesorios

Espesor del material	1,5 mm	Material	Chapa de acero, cincada
Medida de fijación, altura	52 mm	Medida de fijación, anchura	193 mm
Superficie	otros	Tipo de fijación	atornillado

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000318	ETIM 4.0	EC002620
ETIM 5.0	EC002620	ETIM 6.0	EC000213
UNSPSC	31-16-23-03	eClass 5.1	27-18-92-07
eClass 6.2	27-18-92-61	eClass 7.1	27-18-92-61
eClass 8.1	27-18-92-61	eClass 9.0	27-40-06-39
eClass 9.1	27-18-92-90		

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD
Datos de ingeniería	STEP
Folleto/catálogo	CAT 5 ENCL 17/18 EN