

Klippon POK (caja de poliéster vacía) POK MOPL 2525

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Placas de montaje para cajas Klippon® POK

Placas de montaje fabricadas con chapa de acero de 2 mm, para el montaje longitudinal y transversal de carriles DIN o para el montaje directo de componentes.

Datos generales para pedido

Tipo	POK MOPL 2525
Código	9510640000
Versión	Klippon POK (caja de poliéster vacía), Placa de montaje, Altura: 233 mm, Anchura: 238 mm, Profundidad: 1.5 mm, Material: Chapa de acero, cincada, otros, plata
GTIN (EAN)	4008190498283
U.E.	1 Pieza

Klippon POK (caja de poliéster vacía) POK MOPL 2525

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	238 mm	Anchura (pulgadas)	9,37 inch
Altura	233 mm	Altura (pulgadas)	9,173 inch
Profundidad	1,5 mm	Profundidad (pulgadas)	0,059 inch
Medida de fijación, anchura	227 mm	Medida de fijación, altura	100 mm
Peso neto	441 g		

Datos generales

Espesor del material	1,5 mm	Material	Chapa de acero, cincada
Superficie	otros		

Datos generales Accesorios

Espesor del material	1,5 mm	Material	Chapa de acero, cincada
Medida de fijación, altura	100 mm	Medida de fijación, anchura	227 mm
Superficie	otros	Tipo de fijación	atornillado

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000318	ETIM 4.0	EC002620
ETIM 5.0	EC002620	ETIM 6.0	EC000213
UNSPSC	31-16-23-03	eClass 5.1	27-18-92-07
eClass 6.2	27-18-92-61	eClass 7.1	27-18-92-61
eClass 8.1	27-18-92-61	eClass 9.0	27-40-06-39
eClass 9.1	27-18-92-90		

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD
Datos de ingeniería	STEP
Folleto/catálogo	CAT 5 ENCL 17/18 EN