

STRIPPER COAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- para un desaislamiento rápido y preciso de cables a prueba de humedad de 8 - 13 mm Ø, por ejemplo, cable NYM, 3 x 1,5 mm² hasta 5 x 2,5 mm²
- no es necesario el ajuste de la profundidad de corte
- Excelente para trabajos en cajas de conexión y de distribución

Datos generales para pedido

Tipo	STRIPPER COAX
Código	9918030000
Versión	Pelamangueras, Cables redondos y de datos coaxiales
GTIN (EAN)	4032248359141
U.E.	1 Pieza

STRIPPER COAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	97 mm	Anchura (pulgadas)	3,819 inch
Altura	20,5 mm	Altura (pulgadas)	0,807 inch
Profundidad	18,5 mm	Profundidad (pulgadas)	0,728 inch
Peso	22 g	Peso neto	39 g

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Herramientas para desaislar

Diámetro del conductor, máx.	7,5 mm	Diámetro del conductor, mín.	4,8 mm
Tipo de cable	Cables redondos y de datos coaxiales		

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000163	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC000163
UNSPSC	27-11-15-03	eClass 5.1	21-04-06-02
eClass 6.2	21-04-06-02	eClass 7.1	21-04-91-03
eClass 8.1	21-04-91-03	eClass 9.0	21-04-90-90
eClass 9.1	21-04-37-06		

Homologaciones en línea

Homologaciones



Descargas

Folleto/catálogo [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

STRIPPER COAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

