

STRIPPER ROUND TOP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- para un desaislamiento rápido y preciso de cables a prueba de humedad de 8 - 13 mm Ø, por ejemplo, cable NYM, 3 x 1,5 mm² hasta 5 x 2,5 mm²
- no es necesario el ajuste de la profundidad de corte
- Excelente para trabajos en cajas de conexión y de distribución

Datos generales para pedido

Tipo	STRIPPER ROUND TOP
Código	9918050000
Versión	Pelamangueras, conductor rígido y flexible con aislamiento PVC, 4mm ²
GTIN (EAN)	4032248359165
U.E.	1 Pieza

STRIPPER ROUND TOP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	125 mm	Anchura (pulgadas)	4,921 inch
Altura	35 mm	Altura (pulgadas)	1,378 inch
Profundidad	25 mm	Profundidad (pulgadas)	0,984 inch
Peso	50 g	Peso neto	46,2 g

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Herramientas para desaislar

Diámetro del conductor, máx.	13 mm	Diámetro del conductor, mín.	8 mm
Sección de conexión del conductor, max.	4 mm ²	Sección de conexión del conductor, min.	0,2 mm ²
Tipo de cable	conductor rígido y flexible con aislamiento PVC	Zona de desaislado, min.	0,25 mm ²

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000163	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC000163
UNSPSC	27-11-15-03	eClass 5.1	21-04-06-02
eClass 6.2	21-04-06-02	eClass 7.1	21-04-91-03
eClass 8.1	21-04-91-03	eClass 9.0	21-04-90-90
eClass 9.1	21-04-37-06		

Homologaciones en línea

Homologaciones



Descargas

Folleto/catálogo [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

STRIPPER ROUND TOP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

