

## SLICER NO 27

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Desaislamiento simple, rápido y preciso de todos los cables redondos corrientes de 4 - 37 mm<sup>2</sup>
- Tornillo de cabeza moleteada al final de la empuñadura para ajustar la profundidad de corte (mediante el ajuste de la profundidad de corte se excluyen daños en los conductores interiores)

### Datos generales para pedido

Tipo	SLICER NO 27
Código	<a href="#">9918080000</a>
Versión	Pelamangueras, conductor rígido y flexible con aislamiento PVC
GTIN (EAN)	4032248359196
U.E.	1 Pieza

## SLICER NO 27

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Anchura	132 mm	Anchura (pulgadas)	5,197 inch
Altura	29 mm	Altura (pulgadas)	1,142 inch
Profundidad	35 mm	Profundidad (pulgadas)	1,378 inch
Peso	75 g	Peso neto	71,8 g

### Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Herramientas para desaislar

Diámetro del conductor, máx.	28 mm	Diámetro del conductor, mín.	8 mm
Tipo de cable	conductor rígido y flexible con aislamiento PVC		

### Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000155	ETIM 4.0	EC000155
ETIM 5.0	EC000155	ETIM 6.0	EC002109
UNSPSC	27-11-15-03	eClass 5.1	21-04-06-02
eClass 6.2	21-04-06-02	eClass 7.1	21-04-91-03
eClass 8.1	21-04-91-03	eClass 9.0	21-04-37-06
eClass 9.1	21-04-37-06		

### Homologaciones en línea

Homologaciones



### Descargas

Folleto/catálogo [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)