

TSLD 5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Herramienta para cortar y perforar carriles y guías

- TS 15/5,5 mm según EN 50045 (s= 1,0 mm)
- TS 32 mm según EN 50035 (s= 1,5 mm)
- Barra colectora de tierra de cobre de 10 mm x 3 mm
- TS 35/7,5 mm (s=1,0 mm) y TS 35/15 mm (s=1,5 mm) según EN 50022

Perforado

Perforaciones longitudinales y transversales (orificios alargados, 12 x 6,4 mm)

(s = grosor del material del carril de montaje)

Nota sobre TSLD C:

El perfil G se sustituye con el perfil C.

El perfil C se adapta individualmente según la plantilla.

Datos generales para pedido

| | |
|------------|--|
| Tipo | TSLD 5 |
| Código | 9918700000 |
| Versión | Herramientas, Cortador de carriles DIN |
| GTIN (EAN) | 4032248395620 |
| U.E. | 1 Pieza |

TSLD 5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-------------|----------|------------------------|------------|
| Anchura | 270 mm | Anchura (pulgadas) | 10,63 inch |
| Altura | 205 mm | Altura (pulgadas) | 8,071 inch |
| Profundidad | 200 mm | Profundidad (pulgadas) | 7,874 inch |
| Peso | 19.000 g | Peso neto | 17.634 g |

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Clasificaciones

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000005 | ETIM 4.0 | EC000005 |
| ETIM 5.0 | EC000005 | ETIM 6.0 | EC000142 |
| UNSPSC | 31-16-31-02 | eClass 5.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 6.2 | 21-04-90-90 | eClass 7.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-01 | eClass 9.0 | 21-04-47-01 |
| eClass 9.1 | 21-04-37-06 | | |

Descargas

Folleto/catálogo [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)