

## Herramientas de prueba VT MASTER

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



La principal función de los comprobadores de tensión es verificar si hay tensión o no. El comprobador de tensión bipolar es el único comprobador aprobado que cumple con los requisitos de la ley alemana de protección laboral.

- con pantalla LED
- conforme a la norma VDE,
- alta resistencia a tensiones eléctricas elevadas,
- para cada aplicación el comprobador idóneo

### Datos generales para pedido

Tipo	VT MASTER
Código	<a href="#">9918880000</a>
Versión	Comprobador de tensión bipolar tipo 1157, Sí - óptico y acústico
GTIN (EAN)	4032248405763
U.E.	1 Pieza

## Herramientas de prueba VT MASTER

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Anchura	235 mm	Anchura (pulgadas)	9,252 inch
Altura	28 mm	Altura (pulgadas)	1,102 inch
Profundidad	60 mm	Profundidad (pulgadas)	2,362 inch
Peso	181 g	Peso neto	272 g

### Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Aparatos de medición y de prueba

Categoría de circuito de medición	CAT III 600 V	Control de continuidad	Sí - óptico y acústico
Ensayo de aislamiento	6 kV	Indicación	LED
Indicador corriente alterna	12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V	Indicador corriente continua	12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V
Rango de tensión/AC	12-690 V	Rango de tensión/DC	690 V
Resistencia a tensiones eléctricas altas	6 kV	Temperatura de trabajo, max.	55 °C
Temperatura de trabajo, min.	-15 °C	Tensión nominal, máx.	690 V AC/DC
Tensión nominal, mín.	12 V	Tipo de batería	Batería 1,5 V Tipo AAA
Tipo de protección	IP54	Zona de frecuencia, max.	65 Hz
Zona de frecuencia, min.	0 Hz	revisado y aprobado según....	IEC 61243-3:2014 (DIN EN 61243-3:2015-08)

### Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000494	ETIM 4.0	EC000494
ETIM 5.0	EC000494	ETIM 6.0	EC000494
UNSPSC	41-11-36-37	eClass 5.1	27-20-03-08
eClass 6.2	27-20-03-08	eClass 7.1	27-20-03-08
eClass 8.1	27-20-03-08	eClass 9.0	27-20-03-08
eClass 9.1	27-20-03-08		

### Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

### Descargas

Documentación del usuario	<a href="#">BANL_manual_2pol_Tester</a>
Folleto/catálogo	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
Homologación/certificado/documento de conformidad	<a href="#">9918880000_DECLARATION_OF_CONFORMITY.pdf</a>
Notificación de cambio de producto	<a href="#">PCN-PW641110-20180410-00-A EN</a> <a href="#">PCN-PW641110-20180410-00-A DE</a>

Fecha de creación 5 de agosto de 2019 14:08:24 CEST