


## Series EG EGT2 EG2/EN SCHALT.

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Los interruptores y teclas se adaptan a los módulos electrónicos en cuanto a su contorno exterior. Las teclas e interruptores facilitan la puesta en marcha, mantenimiento, inspección y reparación de instalaciones industriales.

### Datos generales para pedido

Tipo	EGT2 EG2/EN SCHALT.
Código	<a href="#">0104060000</a>
Versión	Series EG, Módulo funcional Contacto conmutado, conmutación, Conexión brida-tornillo
GTIN (EAN)	4008190119713
U.E.	10 Pieza

## Series EG EGT2 EG2/EN SCHALT.

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Longitud	58 mm	Longitud (pulgadas)	2,283 inch
Anchura	18 mm	Anchura (pulgadas)	0,709 inch
Altura	50 mm	Altura (pulgadas)	1,969 inch
Peso neto	42,6 g		

### Temperaturas

Temperatura de almacenamiento, max.	100 °C	Temperatura de almacenamiento, min.	-40 °C
Temperatura de servicio, max.	85 °C	Temperatura de servicio, min.	-25 °C
Temperatura de servicio	-25 °C...85 °C	Temperatura ambiente	-25°C...+85°C
Temperatura de almacenamiento	-40 °C... 100 °C		

### Salida

Tensión nominal de conexión	250 V AC	Potencia de conmutación AC (óhmica), máx.	1500 VA @ 250 V
Potencia de conmutación DC (óhmica), máx.	180 W @ 30 V		

### Datos de contacto

Tipo de contacto	Contacto conmutado, conmutación
------------------	---------------------------------

### Datos generales

Carril	TS 32, TS 35	Color	beige
--------	--------------	-------	-------

### Datos de conexión

Técnica de conexión de conductores	Conexión brida-tornillo	Sección de embornado, conexión nominal	6 mm <sup>2</sup>
Sección de embornado, mín.	0,5 mm <sup>2</sup>	Sección de embornado, máx.	6 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión del conductor, flexible, max.	4 mm <sup>2</sup>		

### Clasificaciones

ETIM 3.0	EC001437	ETIM 4.0	EC001437
ETIM 5.0	EC001437	ETIM 6.0	EC002498
UNSPSC	30-21-19-17	eClass 5.1	27-37-16-01
eClass 6.2	27-37-16-01	eClass 7.1	27-37-16-01
eClass 8.1	27-37-16-01	eClass 9.0	27-37-92-01
eClass 9.1	27-37-92-01		

### Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

**Hoja técnica****Series EG**  
**EGT2 EG2/EN SCHALT.****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Datos técnicos****Descargas**

Datos de ingeniería	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
Homologación/certificado/documento de conformidad	<a href="#">DE_PA5600_160419_001.pdf</a>