


Series EG EGT4 EG2/EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Los interruptores y teclas se adaptan a los módulos electrónicos en cuanto a su contorno exterior. Las teclas e interruptores facilitan la puesta en marcha, mantenimiento, inspección y reparación de instalaciones industriales.

Datos generales para pedido

Tipo	EGT4 EG2/EN
Código	0104360000
Versión	Series EG, Módulo funcional Contacto conmutado, posición off en el centro, detección en un lado, conmutación en un lado, Conexión brida-tornillo
GTIN (EAN)	4008190094553
U.E.	10 Pieza

Series EG EGT4 EG2/EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Longitud	58 mm	Longitud (pulgadas)	2,283 inch
Anchura	18 mm	Anchura (pulgadas)	0,709 inch
Altura	50 mm	Altura (pulgadas)	1,969 inch
Peso neto	42,1 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento, max.	100 °C	Temperatura de almacenamiento, min.	-40 °C
Temperatura de servicio, max.	85 °C	Temperatura de servicio, min.	-25 °C
Temperatura de servicio	-25 °C...85 °C	Temperatura ambiente	-25°C...+85°C
Temperatura de almacenamiento	-40 °C... 100 °C		

Salida

Tensión nominal de conexión	250 V AC	Potencia de conmutación AC (óhmica), máx.	1500 VA @ 250 V
Potencia de conmutación DC (óhmica), máx.	180 W @ 30 V		

Datos de contacto

Tipo de contacto	Contacto conmutado, posición off en el centro, detección en un lado, conmutación en un lado
------------------	---

Datos generales

Carril	TS 32, TS 35	Color	beige
--------	--------------	-------	-------

Datos de conexión

Técnica de conexión de conductores	Conexión brida-tornillo	Sección de embornado, conexión nominal	6 mm ²
Sección de embornado, mín.	0,5 mm ²	Sección de embornado, máx.	6 mm ²
Sección de conexión del conductor, flexible, max.	4 mm ²		

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC001437	ETIM 4.0	EC001437
ETIM 5.0	EC001437	ETIM 6.0	EC002498
UNSPSC	30-21-19-17	eClass 5.1	27-37-16-01
eClass 6.2	27-07-02-01	eClass 7.1	27-37-16-01
eClass 8.1	27-37-16-01	eClass 9.0	27-37-92-01
eClass 9.1	27-37-92-01		

Homologaciones en línea

Homologaciones	
ROHS	Conformidad

Hoja técnica**Series EG
EGT4 EG2/EN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Datos técnicos****Descargas**

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD
Homologación/certificado/documento de conformidad	DE_PA5600_160419_001.pdf