Serie SAK
VH 12.5/5/3.5 SAK10-2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Imagen de producto



Similar a la ilustración

Klippon® Connect con tecnología de conexión brida-tornillo
La gran fiabilidad y variedad de diseños de los bloques de bornes con conexiones brida-tornillo facilitan la planificación y optimizan la seguridad operativa. Klippon® Connect ofrece una respuesta eficaz a una amplia variedad de requisitos diferentes.

Datos generales para pedido

Tipo	VH 12.5/5/3.5 SAK10-2.5
Código	0300800000
Versión	Serie SAK, Manguito de conexión, para puente móvil de conexión transversal, Número de polos:
GTIN (EAN)	4008190056179
U.E.	50 Pieza

Serie SAK
VH 12.5/5/3.5 SAK10-2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	5 mm	Anchura (pulgadas)	0,197 inch
Altura	5 mm	Altura (pulgadas)	0,197 inch
Profundidad	12,5 mm	Profundidad (pulgadas)	0,492 inch
Peso neto	1,04 g	Diámetro	5,5 mm

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento, max.	40 °C	Temperatura de almacenamiento, min.	10 °C
Temperatura de almacenamiento	10 °C...40 °C		

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Datos del material

Material	Cobre	Color	gris

Dimensiones

Diámetro	5,5 mm	Desplazamiento TS 32	32,5 mm

Otros datos técnicos

Indicación de montaje	Montaje directo	Tipo de fijación	atornillado

Valores característicos del sistema

Versión	para puente móvil de conexión transversal

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000489	ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489	ETIM 6.0	EC002848
UNSPSC	30-21-18-11	eClass 5.1	27-14-11-45
eClass 6.2	27-14-92-14	eClass 7.1	27-14-92-14
eClass 8.1	27-14-92-14	eClass 9.0	27-14-11-92
eClass 9.1	27-14-11-92		

Homologaciones en línea

ROHS	Conformidad

Descargas

Datos de ingeniería	STEP
Documentación del usuario	StorageConditionsTerminalBlocks