

Elementos de conexión H4,0/9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Para conductores de 0,25 - 6,0 mm² (AWG 24 - 10)
Material E-Cu, galvanizado
Tolerancias conforme a DIN 46228 parte 1
• Embalaje individual en bolsa de plástico

Datos generales para pedido

Tipo	H4,0/9
Código	0373100000
Versión	Terminal tubular, no aislado, 9 mm
GTIN (EAN)	4008190164669
U.E.	500 Pieza
Embalaje	suelto

Elementos de conexión H4,0/9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	9 mm	Anchura (pulgadas)	0,354 inch
Peso neto	0,13 g		

Datos técnicos

Versión	no aislado
---------	------------

Terminales tubulares

Diámetro del aislamiento (D2)	4 mm	Diámetro para superficie de contacto (D1)	2,8 mm
L1 en mm	9 mm	Longitud de desaislado	9 mm
Sección de conexión del conductor	4 mm ²	Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 12

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Datos de ingeniería	STEP
Folleto/catálogo	CAT 6 TOOLS 15/16 EN

Elementos de conexión H4,0/9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

Similar a la ilustración

