

CableLine
CLI O 20-3 GE/SW 4 MP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Similar a la ilustración

Los **señalizadores para cables CLI-O** se colocan en cables ya conectados y son ideales para reequipar instalaciones ya montadas. Se dispone de tres tamaños diferentes para secciones de entre 0,4 mm² y 4,0 mm² como máximo. Su forma y diseño garantizan una fijación segura y duradera de los diferentes señalizadores que se pueden combinar de forma personalizada.

Ventajas:

- Señalizadores abiertos para cables ya conectados
- Forma de los señalizadores con protección contra el giro para mayor seguridad
- Perfecto para trabajos de señalización a posteriori
- Requieren poco espacio
- Ahorro de tiempo gracias a montaje rápido mediante clip

Datos generales para pedido

Tipo	CLI O 20-3 GE/SW 4 MP
Código	0648101514
Versión	CableLine, Señalizadores para cables y conductores, 3 - 4 mm, 3 x 5.5 mm, amarillo
GTIN (EAN)	4008190129446
U.E.	200 Pieza

CableLine
CLI O 20-3 GE/SW 4 MP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Anchura	5,5 mm	Anchura (pulgadas)	0,217 inch
Altura	3 mm	Altura (pulgadas)	0,118 inch
Profundidad	5 mm	Profundidad (pulgadas)	0,197 inch
Peso neto	0,045 g		

Datos generales

Anchura	5,5 mm	Caracteres impresos	Números
Color	amarillo	Color de impresión	negro
Color de material según código de resistencia	4	Gama de temperaturas de servicio	-30...80 °C
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	Halógenos	Sí
Impresión	4	Industrias recomendadas	Procesos, Maquinaria
Material	PVC, blando, sin cadmio	Orientación de la impresión	horizontal
Procedimiento de impresión	impreso por calor	Tipo de impresión	Estándar
Versión	MultiPack		

Señalizador para cables y conductores

Diámetro externo del conductor, max.	4 mm	Diámetro externo del conductor, min.	3 mm
Halógenos	Sí	Sección de conexión del conductor, max.	3 mm ²
Sección de conexión del conductor, min.	1,5 mm ²	diámetro externo del conductor	3 - 4 mm

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Homologaciones en línea

ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD
---------------------	------------------------------

CableLine **CLI O 20-3 GE/SW 4 MP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dibujos



Similar a la ilustración