

SKMU MS (contratuera de latón) SKMU M50 MS SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Weidmüller ofrece a sus clientes una amplia variedad de entradas de cable/conductor: Diferentes prensaestopas de plástico, latón y acero inoxidable en las clases de protección IP 66, 67, 68 o IP 69 K. Los sistemas modulares de cables múltiples/paso de cables permiten montar cables ya equipados en equipos eléctricos de una manera rápida y cómoda. Además, los usuarios tienen a su disposición prensaestopas certificados Ex y sistemas de entrada de cables y conductores.

- Prensaestopas de plástico y latón
- prensaestopas EMC
- Para zonas con peligro de explosión
- VDE, CSA y homologaciones UL

Datos generales para pedido

Tipo	SKMU M50 MS SC
Código	0930640006
Versión	SKMU MS (contratuera de latón), Contratuera, M 50, 5 mm, Latón
GTIN (EAN)	4032248976102
U.E.	5 Pieza

SKMU MS (contratuerca de latón) SKMU M50 MS SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso neto 67,4 g

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Datos generales

Espesor	5 mm	Calibre de llave 1	65 mm
Espesor	5 mm	Longitud de rosca	5 mm
Material	Latón	Paso de rosca	1,5 mm
Tuerca (externa)	M 50		

Clasificaciones

ETIM 4.0	EC000940	ETIM 5.0	EC000940
ETIM 6.0	EC000940	eClass 6.2	27-14-91-09
eClass 7.1	27-14-92-01	eClass 8.1	27-14-92-01
eClass 9.0	27-14-44-24	eClass 9.1	27-14-44-24

Homologaciones en línea

ROHS Conformidad

Descargas

Datos de ingeniería [EPLAN, WSCAD](#)
Folleto/catálogo [CAT 5 ENCL 17/18 EN](#)

Hoja técnica

SKMU MS (contratuerca de latón)
SKMU M50 MS SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

