

ESG ESG X20 MC NE BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



ESG es un reconocido señalizador en formato MultiCard para muchos equipos electrónicos conocidos. El resultado es una señalización de equipos excelente con una imagen rica en contraste.

Se ofrecen variantes para los equipos de los fabricantes:

- Siemens
- Télémecanique
- ABB
- Beckhoff
- Lumberg
- Etiquetas, autoadhesivas o insertables, de uso universal, según el tipo.

Ventajas:

- Etiquetas, autoadhesivas o insertables, que se pueden usar universalmente, según el tipo
- Para aparatos conectados en línea, p. ej., interruptores automáticos, disponemos de ESG para insertar en la guía de etiqueta.
- Impresión personalizada en calidad láser conforme a indicaciones del cliente

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

Atención: estos señalizadores no están previstos para la impresión con el láser Speedmarking.

Datos generales para pedido

Tipo	ESG X20 MC NE BL
Código	1001150001
Versión	ESG, Señalizadores de dispositivos x 10 mm, PA 66, Color: azul, enchufable
GTIN (EAN)	4032248692804
U.E.	1.120 Pieza
Impresora compatible	1324380000

Fecha de creación 6 de agosto de 2019 7:32:56 CEST

ESG ESG X20 MC NE BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	10 mm	Anchura (pulgadas)	0,394 inch
Altura	2,5 mm	Altura (pulgadas)	0,098 inch
Profundidad	0,8 mm	Profundidad (pulgadas)	0,031 inch
Peso neto	0,082 g		

Datos generales

Anchura	10 mm	Aplicación / productor	B&R X20 System
Color	azul	Color de material según código de resistencia	6
Gama de temperaturas de servicio	-40...100 °C	Grado inflamabilidad según UL 94	V-2
Halógenos	No	Material	PA 66
Versión	enchufable		

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Homologaciones en línea

ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN.WSCAD
---------------------	-----------------------------

Hoja técnica

**ESG
ESG X20 MC NE BL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

