

VSSC AP VSSC6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Tapas protectoras para la gama VSSC en celeste y en negro

Datos generales para pedido

Tipo	AP VSSC6
Código	1063110000
Versión	VSSC, Tapa final
GTIN (EAN)	4032248947553
U.E.	50 Pieza

VSSC AP VSSC6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	1,6 mm	Anchura (pulgadas)	0,063 inch
Altura	88,5 mm	Altura (pulgadas)	3,484 inch
Profundidad	81 mm	Profundidad (pulgadas)	3,189 inch
Peso neto	5,8 g		

Temperaturas

Humedad	5...96 %	Temperatura de almacenamiento, max.	80 °C
Temperatura de almacenamiento, min.	-40 °C	Temperatura de servicio, max.	70 °C
Temperatura de servicio, min.	-40 °C	Temperatura de servicio	-40 °C...70 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 °C...80 °C		

Datos generales

Color	negro	Diseño	otros
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	Tipo de protección	IP20
Versión	Tapa final		

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000886	ETIM 4.0	EC000886
ETIM 6.0	EC000490	UNSPSC	30-21-18-11
eClass 5.1	27-14-11-27	eClass 6.2	27-14-11-33
eClass 7.1	27-14-11-33	eClass 8.1	27-14-11-33
eClass 9.1	27-13-92-90		

Homologaciones en línea

Homologaciones

GOSTEX

ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD
Datos de ingeniería	STEP