

Ethernet industrial IE-PI-SCRJ-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Conectores de fibra óptica SC para conectores Var.1 / 4 /
14

Datos generales para pedido

Tipo	IE-PI-SCRJ-POF
Código	1067410000
Versión	Conector SC, Conector SCRJ, POF
GTIN (EAN)	4032248820870
U.E.	10 Pieza

Ethernet industrial IE-PI-SCRJ-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso neto 18,7 g

Temperaturas

Temperatura de servicio, max. 70 °C Temperatura de servicio, min. -40 °C
 Temperatura de servicio -40 °C...70 °C

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Datos generales

Atenuación por inserción	≤ 1,0 dB	Ciclos de enchufado	1000
Color	otros	Conexión 1	SCRJ
Conexión 2		Construcción	Conectores macho y conectores para base de las variantes 1, 4 y 14
Descripción del artículo	Conex. crimpada	Material capotas	Fundición inyectada de zinc, PA
Tipo de protección	Conector SCRJ, POF IP67 con carcasa		

Normas

Conector norma IEC 61754-24 Núm. de certificación (UL) E477798

Clasificaciones

ETIM 4.0	EC001264	ETIM 5.0	EC001264
ETIM 6.0	EC001122	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	19-17-01-22	eClass 9.1	19-07-01-22

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

Descargas

Documentación del usuario	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Folleto/catálogo	CAT 9 IETH 18/19 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN

**Ethernet industrial
IE-PI-SCRJ-POF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

Dibujo acotado

