

Ethernet industrial IE-PIC-HYB-S-0,75-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Híbridos, de 10 polos Conectores para conectores
Var.1 /4 /5 /14

Datos generales para pedido

Tipo	IE-PIC-HYB-S-0,75-300
Código	1068950000
Versión	Contacto crimpado, Conector macho, Híbrido
GTIN (EAN)	4032248823109
U.E.	300 Pieza

Ethernet industrial IE-PIC-HYB-S-0,75-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso neto 0,27 g

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Datos generales

Sección de conexión del conductor, flexible, max.	0,75 mm ²	Sección de conexión del conductor, flexible, min.	0,75 mm ²
---	----------------------	---	----------------------

Propiedades eléctricas

Tensión nominal 24 V

Clasificaciones

ETIM 4.0	EC001264	ETIM 5.0	EC001264
ETIM 6.0	EC001121	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	27-44-03-90	eClass 9.1	27-44-09-90

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

Descargas

Documentación del usuario	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Folleto/catálogo	CAT 9 IETH 18/19 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN

Ethernet industrial IE-PIC-HYB-S-0,75-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

Dibujo acotado

