

**SwitchMark
SM 27/18 K MC NE GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Similar a la ilustración

SM es un señalizador MultiCard para la identificación de equipos de mando y avisadores. Las etiquetas se enclavan en el soporte o se fijan con una lámina adhesiva ya preparada. Mediante los sistemas de impresión **PrintJet PRO**, Plotter **MCP Plus**, **MCP Basic** o **MC-Mobil** o se pueden crear etiquetas personalizadas.

- Elaboración rápida y conforme a sus necesidades
- No es necesario almacenar costosas etiquetas estándar
- Calidad de impresión de alta resistencia con la PrintJet para sustituir el grabado
- Para exigencias extremas recomendamos la lámina de protección ETO SM
- Se pueden utilizar soportes para pulsadores manuales de 22 mm de diámetro de Siemens, ABB, Moeller y Télémécanique

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

Datos generales para pedido

Tipo	SM 27/18 K MC NE GR
Código	1073340000
Versión	SwitchMark, Señalizadores de dispositivos, 18 x 27 mm, gris
GTIN (EAN)	4032248831425
U.E.	80 Pieza
Impresora compatible	1324380000

**SwitchMark
SM 27/18 K MC NE GR**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Anchura	27 mm	Anchura (pulgadas)	1,063 inch
Altura	18 mm	Altura (pulgadas)	0,709 inch
Profundidad	1 mm	Profundidad (pulgadas)	0,039 inch
Peso neto	1,5 g		

Datos generales

Adhesivos	Cinta adhesiva por ambos lados	Anchura	27 mm
Color	gris	Color de material según código de resistencia	8
Gama de temperaturas de servicio	-40...100 °C	Grado inflamabilidad según UL 94	V-2
Halógenos	No	Material	Poliamida 66
Versión	autoadhesivo		

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-37-12-25	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Homologaciones en línea

ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD
Datos de ingeniería	STEP
Folleto/catálogo	CAT 9 IETH 18/19 EN
Software	M-Print PRO configuration file

SwitchMark SM 27/18 K MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dibujos

