

ESG ESG 6.6/20 BHZ 5.00/04

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Imagen de producto



ACT20C - la solución de conexión

- Interfaz de comunicación para la supervisión de estados y diagnósticos
- Software FDT/DTM a través de Ethernet para la configuración del acceso local o remoto
- ACT20C como estación de comunicación con función "Plug Produce"

Datos generales para pedido

Tipo	ESG 6.6/20 BHZ 5.00/04
Código	1082540000
Versión	ESG, Señalizadores de dispositivos x 20 mm, PA 66, Color: blanco
GTIN (EAN)	4032248845439
U.E.	200 Pieza
Impresora compatible	1324380000

ESG ESG 6.6/20 BHZ 5.00/04

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	20 mm	Anchura (pulgadas)	0,787 inch
Altura	6,6 mm	Altura (pulgadas)	0,26 inch
Profundidad	0,8 mm	Profundidad (pulgadas)	0,031 inch
Peso neto	0,484 g		

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio	-40...100 °C	Gama de temperaturas de servicio, max.	100 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C		

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	55-12-16-00	eClass 6.2	27-14-91-29
eClass 7.1	27-14-91-29	eClass 8.1	27-14-91-03
eClass 9.0	27-40-06-29	eClass 9.1	27-40-06-29

Homologaciones en línea

ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD
Datos de ingeniería	STEP
Folleto/catálogo	CAT 4.1 ELECTR 16/17 EN CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN
Software	M-Print PRO configuration file

ESG
ESG 6.6/20 BHZ 5.00/04

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

