

KOEL POCON

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Conector de maniobra compacto para bornes seccionables de prueba

Prueba y control seguros de los relés de protección, de los dispositivos de medición y de los contadores

POCON, como sistema de bornes seccionables de prueba universal, admite una amplia selección de situaciones de medición de forma óptima. El innovador sistema de interfaz incluye funciones como cortocircuito automático o corte. Hemos desarrollado un módulo innovador en colaboración con nuestros clientes que cubre un amplio rango de aplicaciones.

Datos generales para pedido

Tipo	KOEL POCON
Código	1091690000
GTIN (EAN)	4032248901692
U.E.	50 Pieza

KOEL POCON

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso neto 0,67 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento, max. 40 °C Temperatura de almacenamiento, min. 10 °C
Temperatura de almacenamiento 10 °C...40 °C

Clasificaciones

ETIM 5.0	EC000411	ETIM 6.0	EC002848
eClass 6.2	27-14-01-90	eClass 7.1	27-14-01-90
eClass 8.1	27-14-01-90	eClass 9.0	27-14-11-92
eClass 9.1	27-14-11-92		

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad