

Ethernet industrial IE-BI-USB-AB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



FrontCom® Vario integra varias funciones en un único marco. El sistema es fácil de instalar y puedes elegir entre una amplia gama de módulos de datos, señales y alimentación. Además de ser ultracompacto, FrontCom® ofrece una serie de características de producto único que van a permitir que la planificación de proyectos y las actividades de trabajo sean seguras, rápidas y se adapten a los cambios. Asimismo, el sistema FrontCom® Vario cuenta con un atractivo diseño de carcasa que ofrece la resistencia a los golpes más elevada y que cumple por completo los requisitos del tipo de protección IP 65.

Datos generales para pedido

Tipo	IE-BI-USB-AB
Código	1131380000
Versión	Conector USB, Conector para base, tipo AB
GTIN (EAN)	4032248911844
U.E.	10 Pieza

Ethernet industrial IE-BI-USB-AB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso neto 16,7 g

Temperaturas

Humedad	0...93 % de humedad rel.	Temperatura de servicio, max.	70 °C
Temperatura de servicio, min.	-40 °C	Temperatura de servicio	-40 °C...70 °C

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Datos generales

Tipo de conector	Datos de conector SteadyTec	Tipo de producto	Conector USB
Tipo de protección	IP67 con carcasa		

Datos generales

Conexión 1	USB A	Conexión 2	USB B
Descripción del artículo	Conector para base, tipo AB	Modo de conexión	Typ A-B
Color	negro	Humedad	0...93 % de humedad rel.
Material capotas	PC UL 94 V0	Apantallamiento	Cerrado en 360°
Tipo de protección	IP67 con carcasa	Ciclos de enchufado	≥ 1500

Normas

Conector norma	IEC 61076-3-107	N.º de certificado (cULus)	E471884
Núm. de certificación (GERMLLOYD)	13866-15		

Propiedades eléctricas

Capacidad de carga hasta 90 °C	3 A	Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/apantallado	≥ 500 V DC
Resistencia de aislamiento	≥ 1000 MΩ	Resistencia de contacto	≤ 30 mΩ

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000018	ETIM 4.0	EC000018
ETIM 5.0	EC000018	ETIM 6.0	EC001121
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	27-44-03-90
eClass 9.1	27-44-09-90		

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

**Ethernet industrial
IE-BI-USB-AB**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos**Descargas**

Documentación del usuario	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Folleto/catálogo	CAT 9 IETH 18/19 EN MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Homologación/certificado/documento de conformidad	GL_FrontCom

**Ethernet industrial
IE-BI-USB-AB**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

Dibujo acotado

