

## ClipCard CC 30/60 04MM MC NE GN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Similar a la ilustración



**ClipCard 04mm MC** son señalizadores de equipos en formato MultiCard. Estas nuevas variantes especiales pueden ser fijadas sin problemas con tornillos y remaches en taladros de 4,2 mm a ambos lados.

**Impresión especial:** Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

### Datos generales para pedido

|                      |                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Tipo                 | CC 30/60 04MM MC NE GN                                                   |
| Código               | <a href="#">1158820000</a>                                               |
| Versión              | ClipCard, Señalizadores de dispositivos, 30 x 60 mm, Con orificio, verde |
| GTIN (EAN)           | 4032248947522                                                            |
| U.E.                 | 30 Pieza                                                                 |
| Producto alternativo | <a href="#">1934410000</a>                                               |
| Impresora compatible | <a href="#">1324380000</a>                                               |

## ClipCard CC 30/60 04MM MC NE GN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

|             |        |                        |            |
|-------------|--------|------------------------|------------|
| Anchura     | 60 mm  | Anchura (pulgadas)     | 2,362 inch |
| Altura      | 30 mm  | Altura (pulgadas)      | 1,181 inch |
| Profundidad | 1,2 mm | Profundidad (pulgadas) | 0,047 inch |
| Peso neto   | 4,6 g  |                        |            |

### Datos generales

|                                  |              |                                               |              |
|----------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------|
| Anchura                          | 60 mm        | Aplicación / productor                        | Con orificio |
| Color                            | verde        | Color de material según código de resistencia | 5            |
| Gama de temperaturas de servicio | -40...100 °C | Grado inflamabilidad según UL 94              | V-2          |
| Halógenos                        | No           | Industrias recomendadas                       | Maquinaria   |
| Material                         | Poliamida 66 |                                               |              |

### Señalizadores de dispositivos

|                     |        |         |        |
|---------------------|--------|---------|--------|
| Diámetro de taladro | 4,2 mm | Humedad | ≤ 60 % |
|---------------------|--------|---------|--------|

### Clasificaciones

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001288    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001288    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 |            |             |

### Homologaciones en línea

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

### Descargas

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Datos de ingeniería | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                   |
| Datos de ingeniería | <a href="#">STEP</a>                           |
| Software            | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |

### **ClipCard CC 30/60 04MM MC NE GN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dibujos

