

Ethernet industrial IE-PS-V14M-2SC-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Conector PushPull según IEC 61076-3-117 Var.14
(PROFINET) de metal incl. conector SC

Datos generales para pedido

Tipo	IE-PS-V14M-2SC-POF
Código	1191550000
Versión	Conector de fibra óptica, Variante 14, SC-RJ POF, IP67
GTIN (EAN)	4032248974436
U.E.	10 Pieza

Ethernet industrial IE-PS-V14M-2SC-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso neto 54,24 g

Temperaturas

Temperatura de servicio, max. 70 °C Temperatura de servicio, min. -40 °C
 Temperatura de servicio -40 °C...70 °C

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Datos generales

Atenuación por inserción	≤ 1,0 dB	Ciclos de enchufado	750
Color	otros	Conexión 1	SCRJ
Conexión 2	Sistema de conexión rápido: prensado, corte	Descripción del artículo	Variante 14, SC-RJ POF
Diámetro de la funda, max.	10 mm	Diámetro de la funda, min.	5 mm
Material capotas	Fundición inyectada de zinc	Material de la carcasa del conector	PA, Fundición inyectada de zinc
Tipo de fibra	POF	Tipo de protección	IP67

Normas

Conector norma IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24 N.º de certificado (cULus) E316369

Clasificaciones

ETIM 4.0	EC002641	ETIM 5.0	EC002641
ETIM 6.0	EC001122	eClass 6.2	27-26-07-08
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	19-17-01-22	eClass 9.1	19-07-01-22

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

Descargas

Datos de ingeniería [STEP](#)
 Documentación del usuario [MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)
 Folleto/catálogo [CAT 9 IETH 18/19 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)

**Ethernet industrial
IE-PS-V14M-2SC-POF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos**Dibujo acotado**