

## Accesorios VGM25-SS68 11-20 BG

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Con blueglobe®, Weidmüller ha introducido en su cartera un prensaestopas de Pflitsch, que convence tanto por su fiabilidad como por su funcionalidad.

Las características de los prensaestopas blueglobe® de Weidmüller en latón y acero inoxidable son: una amplia gama de juntas de 1,5 a 77 mm con solo 11 prensaestopas, gracias a entradas extraíbles ; juntas altamente eficientes; excelente descarga de la tensión mecánica y un anillo toroidal guiado por acanaladuras. La esencia de los prensaestopas blueglobe® es la junta insertable que presiona el cable suavemente en un área amplia. Esto evita de forma permanente el efecto de muesca incisiva, común en los sistemas de láminas.

### Datos generales para pedido

|            |                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | VGM25-SS68 11-20 BG                                                               |
| Código     | <a href="#">1193570000</a>                                                        |
| Versión    | Conectores industriales, Accesorios, Prensaestopas, Acero inoxidable 1.4305 (303) |
| GTIN (EAN) | 4032248976546                                                                     |
| U.E.       | 50 Pieza                                                                          |

## Accesorios

### VGM25-SS68 11-20 BG

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

|           |         |                     |            |
|-----------|---------|---------------------|------------|
| Longitud  | 36,5 mm | Longitud (pulgadas) | 1,437 inch |
| Peso neto | 69,2 g  |                     |            |

### Temperaturas

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Temperatura límite | -40 °C ... 130 °C |
|--------------------|-------------------|

### Descripciones generales

|                    |      |
|--------------------|------|
| Tipo de protección | IP68 |
|--------------------|------|

### Design

|                          |            |                  |               |
|--------------------------|------------|------------------|---------------|
| Familia del producto     | Accesorios | Tipo de producto | Prensaestopas |
| Diámetros de cable, max. | 20 mm      | calibre de llave | 30 mm         |

### Material

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| Material | Acero inoxidable 1.4305 (303) |
|----------|-------------------------------|

### Datos generales

|                          |                               |                          |                |
|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|
| Diámetros de cable, max. | 20 mm                         | Diámetros de cable, min. | 11 mm          |
| Junta tórica             | Silicona                      | Longitud de rosca        | 7,5 mm         |
| Material                 | Acero inoxidable 1.4305 (303) | Material junta           | T80s           |
| Par de apriete, max.     | 15 Nm                         | Prensaestopas            | M 25           |
| Tipo de protección       | IP68                          | Tipo del junta           | Anillo de goma |
| Tuerca (externa)         | M 25                          | calibre de llave         | 30 mm          |

### Clasificaciones

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC002625    | ETIM 6.0   | EC000441    |
| eClass 6.2 | 27-18-92-34 | eClass 7.1 | 27-18-92-34 |
| eClass 8.1 | 27-18-92-34 | eClass 9.0 | 27-14-44-32 |
| eClass 9.1 | 27-14-44-32 |            |             |

### Homologaciones en línea

Homologaciones



|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

### Descargas

|                     |                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Datos de ingeniería | <a href="#">EPLAN</a>                                                    |
| Datos de ingeniería | <a href="#">STEP</a>                                                     |
| Folleto/catálogo    | <a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |

Fecha de creación 6 de agosto de 2019 10:42:37 CEST