

Accesorios VGM40/1-MS68 20-32 BG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Con blueglobe®, Weidmüller ha introducido en su cartera un prensaestopas de Pflitsch, que convence tanto por su fiabilidad como por su funcionalidad.

Las características de los prensaestopas blueglobe® de Weidmüller en latón y acero inoxidable son: una amplia gama de juntas de 1,5 a 77 mm con solo 11 prensaestopas, gracias a entradas extraíbles ; juntas altamente eficientes; excelente descarga de la tensión mecánica y un anillo toroidal guiado por acanaladuras. La esencia de los prensaestopas blueglobe® es la junta insertable que presiona el cable suavemente en un área amplia. Esto evita de forma permanente el efecto de muesca incisiva, común en los sistemas de láminas.

Datos generales para pedido

Tipo	VGM40/1-MS68 20-32 BG
Código	1205890000
Versión	Conectores industriales, Accesorios, Prensaestopas, laton, niquelado
GTIN (EAN)	4032248987818
U.E.	10 Pieza

Accesorios VGM40/1-MS68 20-32 BG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Longitud	82 mm	Longitud (pulgadas)	3,228 inch
Peso neto	340 g		

Temperaturas

Temperatura límite	-40 °C ... 130 °C
--------------------	-------------------

Descripciones generales

Tipo de protección	IP68
--------------------	------

Design

Familia del producto	Accesorios	Tipo de producto	Prensaestopas
Diámetros de cable, max.	32 mm	calibre de llave	45 mm

Material

Material	laton, niquelado
----------	------------------

Datos generales

Diámetros de cable, max.	32 mm	Diámetros de cable, min.	20 mm
Junta tórica	NBR	Longitud de rosca	8 mm
Material	laton, niquelado	Material junta	T80s
Par de apriete, max.	20 Nm	Prensaestopas	M 40
Tipo de protección	IP68	Tipo del junta	Anillo de goma
Tuerca (externa)	M 40	calibre de llave	45 mm

Clasificaciones

ETIM 5.0	EC002625	ETIM 6.0	EC000441
eClass 6.2	27-18-92-34	eClass 7.1	27-18-92-34
eClass 8.1	27-18-92-34	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-32		

Homologaciones en línea

Homologaciones	
----------------	--



ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN
Datos de ingeniería	STEP
Folleto/catálogo	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN FL FIELDWIRING EN