

## Ethernet industrial IE-PS-SCRJ1-MM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Conector de fibra óptica SC-RJ según IEC 61754-24 para diámetro externo del conductor 2,6...3 mm

### Datos generales para pedido

Tipo	IE-PS-SCRJ1-MM
Código	<a href="#">1206730000</a>
Versión	Conector de fibra óptica, Conector SCRJ, Multimodo, IP20
GTIN (EAN)	4032248988587
U.E.	10 Pieza

## Ethernet industrial IE-PS-SCRJ1-MM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Peso neto 16,3 g

### Temperaturas

Humedad	0...93 % de humedad rel.	Temperatura de servicio, max.	80 °C
Temperatura de servicio, min.	-20 °C	Temperatura de servicio	-20 °C...80 °C

### Datos generales

Atenuación por inserción	≤ 0,4 dB	Ciclos de enchufado	1000
Conexión 1	SCRJ	Conexión 2	encolado, prensado, pulido
Descripción del artículo	Conector SCRJ, Multimodo	Diámetro de cable individual, máx.	1,4 mm
Diámetro de cable individual, mín.	0,6 mm	Diámetro de la funda, max.	3 mm
Diámetro de la funda, min.	2,8 mm	Fuerza de extracción del cable, mín.	100 N
Humedad	0...93 % de humedad rel.	Material capotas	PC UL 94 V0
Material de la carcasa del conector	Fundición inyectada de zinc	Material manguito	Zirconia, Perforación 127 µm
Material manguito con protección antidoblado	TPE	Material manguito de crimpado	Cobre, niquelado
Material muelle de compresión	Acero inoxidable	Material tapa protectora del polvo	TPE
Pérdida de retorno	≥ 30 dB	Tipo de fibra	GOF, Multimodo
Tipo de protección	IP20		

### Normas

Conector norma	IEC 61754-24	Núm. de certificación (UL)	E477798
----------------	--------------	----------------------------	---------

### Clasificaciones

ETIM 4.0	EC001264	ETIM 5.0	EC001264
ETIM 6.0	EC001122	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	19-17-01-22	eClass 9.1	19-07-01-22

### Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

### Descargas

Documentación del usuario	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Folleto/catálogo	<a href="#">CAT 9 IETH 18/19 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>

**Ethernet industrial  
IE-PS-SCRJ1-MM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dibujos****Dibujo acotado**