

Ethernet industrial IE-BS-V01M-SCRJ-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Conector de bayoneta según IEC 61076-3-106 Var.1
conector RJ45 (EtherNet/IP) de metal incl. conector SC

Datos generales para pedido

Tipo	IE-BS-V01M-SCRJ-SM
Código	1221020000
Versión	Brida para fibra óptica, IP67, Monomodo
GTIN (EAN)	4050118004113
U.E.	10 Pieza

Ethernet industrial IE-BS-V01M-SCRJ-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso neto 63,7 g

Temperaturas

Temperatura de servicio, max.	70 °C	Temperatura de servicio, min.	-40 °C
Temperatura de servicio	-40 °C...70 °C		

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Datos generales

Atenuación por inserción	≤ 0,5 dB	Ciclos de enchufado	500
Color	otros	Conexión 1	SCRJ
Conexión 2	SCRJ	Material capotas	Fundición inyectada de zinc
Material de la junta	NBR	Pérdida de retorno	≥ 40 dB
Tipo de fibra	Monomodo	Tipo de protección	IP67

Normas

Conector norma IEC 61076-3-106 Var. 1,
IEC 61754-24

Clasificaciones

ETIM 4.0	EC001121	ETIM 5.0	EC001121
ETIM 6.0	EC001122	eClass 6.2	27-26-12-03
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	19-17-01-22	eClass 9.1	19-07-01-22

Descargas


Documentación del usuario	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Folleto/catálogo	CAT 9 IETH 18/19 EN MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN

Ethernet industrial IE-BS-V01M-SCRJ-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

Sección del montaje



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws