

SlimFix X SFX 10/60 S MC NE BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Similar a la ilustración



SlimFix X son señalizadores de cables y conductores libres de halógeno con un diseño compacto. Los señalizadores se pueden colocar incluso después de haber instalado el cable. SlimFix es un señalizador reconocido y apto para el sector de la tecnología de control del tráfico. La herramienta SF permite el montaje sencillo incluso de pequeños señalizadores.

- Material libre de halógenos
- Señalizadores reconocidos y aptos para el sector de la tecnología de control del tráfico, entre otros.
- A partir de un diámetro de 16,0 mm² se deben utilizar abrazaderas para la fijación del conductor
- Señalizadores en formato MultiCard

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

Datos generales para pedido

Tipo	SFX 10/60 S MC NE BL
Código	1248840000
Versión	SlimFix X, Señalizadores para cables y conductores, 7 - 40 mm, 60 x 13.62 mm, azul
GTIN (EAN)	4050118039214
U.E.	50 Pieza
Producto alternativo	1248750000
Impresora compatible	1324380000

SlimFix X
SFX 10/60 S MC NE BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Datos técnicos
Dimensiones y pesos

Anchura	13,62 mm	Anchura (pulgadas)	0,536 inch
Altura	60 mm	Altura (pulgadas)	2,362 inch
Profundidad	1 mm	Profundidad (pulgadas)	0,039 inch
Peso neto	2,28 g		

Datos generales

Anchura	13,62 mm	Color	azul
Color de material según código de resistencia	6	Gama de temperaturas de servicio	-40...100 °C
Grado inflamabilidad según UL 94	V-2	Halógenos	No
Industrias recomendadas	Transporte, Maquinaria	Material	Poliamida 66
Tamaño del campo para rotulación	60 x 9.5 mm	Versión	Instalación con abrazaderas

Señalizador para cables y conductores

Diámetro externo del conductor, max.	40 mm	Diámetro externo del conductor, min.	7 mm
Halógenos	No	Sección de conexión del conductor, max.	500 mm²
Sección de conexión del conductor, min.	16 mm²	diámetro externo del conductor	7 - 40 mm

Clasificaciones

ETIM 4.0	EC001530	ETIM 5.0	EC001530
ETIM 6.0	EC001530	eClass 6.2	27-40-04-01
eClass 7.1	27-14-91-29	eClass 8.1	27-14-91-03
eClass 9.0	27-40-04-01	eClass 9.1	27-40-04-01

Homologaciones en línea

ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Datos de ingeniería	STEP
Software	M-Print PRO configuration file

SlimFix X SFX 10/60 S MC NE BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

Ejemplo de uso



Similar a la ilustración

