

Serie W GWHUE M3 WTL6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Imagen de producto



Cableado de transformadores de corriente y tensión

Nuestros bloques de bornes seccionables de medición con tecnología de conexión por muelle y por tornillo le permiten crear todos los circuitos de convertidor importantes necesarios para medir la corriente, la tensión y la alimentación de una forma segura y sofisticada.

Datos generales para pedido

Tipo	GWHUE M3 WTL6
Código	1255010000
Versión	Serie W, Casquillo roscado
GTIN (EAN)	4050118075892
U.E.	50 Pieza

Serie W GWHUE M3 WTL6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	6 mm	Anchura (pulgadas)	0,236 inch
Altura	6 mm	Altura (pulgadas)	0,236 inch
Profundidad	13,3 mm	Profundidad (pulgadas)	0,524 inch
Peso neto	2,192 g	Diámetro	3,2 mm

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento, max.	40 °C	Temperatura de almacenamiento, min.	10 °C
Temperatura de almacenamiento	10 °C...40 °C		

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Datos del material

Material	Cobre-Zinc
----------	------------

Dimensiones

Diámetro	3,2 mm
----------	--------

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC002848	eClass 6.2	23-15-92-90
eClass 7.1	23-15-92-90	eClass 8.1	23-15-92-90
eClass 9.0	27-14-11-92	eClass 9.1	27-14-11-92

Homologaciones en línea

ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD
Datos de ingeniería	STEP
Documentación del usuario	StorageConditionsTerminalBlocks
Folleto/catálogo	CAT 1 TERM 16/17 EN